

**Garant****Rozwiertak ręczny (jak 160150) konfigurowalny, Ø nom. DC: 40 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	160200 40
GTIN	4045197927576
Klasa artykułu	10N

**Opis****Wykonanie:**

Rozwiertaki ręczne **szlifowane na gotowo, z podanymi przez klienta tolerancjami.**  
Z **lewoskrętną linią śrubową 7 – 8°** i długim nakrojem przez ponad 1/4 długości ostrzy. Parzysta liczba zębów o nierównym odstępie, dzięki czemu uzyskuje się okrągły otwór bez karbów. Zaokrąglona łysinka na cylindrycznym odcinku ostrzy wygładza otwór i prowadzi rozwiertak.

**Zastosowanie:**

Do otworów przelotowych (nie do otworów nieprzelotowych). Nadają się dobrze również do otworów o przekroju przerywanym.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Liczba ostrzy Z: 10

zakres Ø: 39,201 - 40,2 mm

długość ostrzy L<sub>c</sub>: 152 mm

Długość wysięgu L<sub>1</sub>: 190 mm

długość całkowita L: 305 mm

Liczba ostrzy Z: 10

chwyt kwadratowy □: 32 mm

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	10
chwyt kwadratowy □	32 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	190 mm
Ø nom. D <sub>c</sub>	40 mm
zakres Ø	39,201 - 40,2 mm
długość całkowita L	305 mm

długość ostrzy L <sub>c</sub>	152 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 206 B
Kąt linii śrubowej	7-8 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami