

Ansell**Para rękawic HyFlex® 11-600, rozmiar rękawic: 7****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094240 7
GTIN	10076490499348
Klasa artykułu	04P

Opis**Wykonanie:**

HyFlex® 11-600. Rękawice tkane z powłoką wewnętrzną do pracy w środowisku suchym. Do prac precyzyjnych, dobre właściwości oddychające. Z cienkim materiałem nośnym do zastosowania w przemyśle w pracach lekkich i dokładnych, w których wymagana jest **maksymalna ruchomość**. Ochrona produktów przed odciskami palców, pozostałościami z rękawiczek i ogólnym zanieczyszczeniem produktu. Szczególnie nadaje się do montażu małych części, takich jak łożyska kulowe, przeguby i sprężyny.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

pryczepność przy zaoliwieniu	umiarkowany
nie zawierają silikonu	nie
wycucie przy dotyku	bardzo dobry

bez dimetyloformamidu	nie
Ochrona przed gorącym	brak
oddychanie	bardzo dobry
pryczepność na mokro	umiarkowany
dopasowany kształt	bardzo dobry
materiał powłoki	PU
rozmiar rękawic	7
Seria	HyFlex®
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
zawartość	12
EN 388.	3121A
materiał podłoża	nylon
powłoka	PU
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	Precyzja
długość	200 mm
kolor	białe
masa	11,6 g
Technologia tkania	15G
zastosowanie	wielorazowe
materiał	PU
Stopień ochrony przed przecięciem	A
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne