

**głębokościomierz cyfrowy, Zakres pomiarowy: 50mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	418760 50
GTIN	4045197927682
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Głębokościomierz cyfrowy z **podziałką bezwzględną**, bez potrzeby zerowania. Linią szklany zapewnia bardzo wysoką dokładność. Po ok. 5 min układ elektroniczny samoczynnie wyłącza się.

w dostawie::

Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

Opis techniczny

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Kalibracja	A1
Przełączalny odczyt	0,01 mm
Przełączalny odczyt	0,0005 cal
Ø iglicy pomiarowej/długość	6 mm
Ø iglicy pomiarowej	1,5 mm
granica błędu	0,02 mm
długość mostka	50 mm
Liczba dołączonych baterii	1
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	norma zakładowa

przełączalny odczyt	mm / cale
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
wszystkie części	hartowana
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Głębokościomierze

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 200 mm	021000 200
Kalibracja DAkkS suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 200 mm	021010 200

Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Śruba do uchwytów do głębokościomierzy	412236