

**Honeywell****Para rękawic Perfect Poly® Skin,, rozmiar rękawic: 8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094250 8
GTIN	3603835501369
Klasa artykułu	09A

**Opis****Wykonanie:**

Perfect Poly® Skin. Niezwykle precyzyjne i przylegające rękawice o dobrych chwycie, wysokim komforcie noszenia i wytrzymałości. **Bez silikonu.**

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

materiał powłoki	PU
oddychanie	bardzo dobry
oznaczenie producenta	Perfect Poly Skin
pryczepność przy zaoliwieniu	umiarkowany
rozmiar rękawic	8
nie zawierają silikonu	tak

bez dimetyloformamidu	nie
Ochrona przed gorącym	brak
wycucie przy dotyku	bardzo dobry
pryczepność na mokro	umiarkowany
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
zawartość	10
Właściwości rękawic	bez silikonu
Właściwości rękawic	Przyjazna dla skóry alergików
EN 388.	3111X
materiał podłoża	poliamidowe
powłoka	PU
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	Precyzja
długość	220 - 260 mm
kolor	szare / niebieskie
masa	14-20 g
Technologia tkania	15G
zastosowanie	wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem	1
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne