


Garant**SNMG 150612, Gatunek: HB7120-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251232 HB7120-1
GTIN	4045197928177
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 150612 HB7120-1 promień naroża: 1,2 mm

Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	1,2 mm
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Gatunek	HB7120-1
Łamacz wiórów	VM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 150612
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia