


**SNMM 190624, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251394 HB7140-1
GTIN	4045197928382
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMM 190624 HB7140-1 promień naroża: 2,4 mm

Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VR

głębokość skrawania a_p : 2 - 12 mm

posuw f : 0,4 - 1,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 180 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Łamacz wiórów	VR
posuw f	0,4 - 1,2 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	6,75 mm
głębokość skrawania a_p	2 - 12 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 180 m/min

Gatunek	HB7140-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,6 mm
promień naroża	2,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMM 190624
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia