


Garant**SNMG 190612, Gatunek: HB7120-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251236 HB7120-1
GTIN	4045197928191
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 190612 HB7120-1 promień naroża: 1,2 mm

Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

Opis techniczny

Gatunek	HB7120-1
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
promień naroża	1,2 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VM
Warunki skrawania	ciągły

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 190612
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia