



CNMM 160624, Gatunek: HB7120-1

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250462 HB7120-1
GTIN	4045197928092
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMM 160624 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VR

głębokość skrawania a_p : 2 - 8 mm

posuw f : 0,4 - 1,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 210 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	ciągłe
Łamacz wiórów	VR
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,5 mm
Materiał ostrza 	HM
liczba wymian	4
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,6 mm

promień naroża	2,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 210 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	001
posuw f	0,4 - 1,2 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	2 - 8 mm
Gatunek	HB7120-1
Seria	Wytaczaki
Seria	Oprawki eco-QT/eco
Seria	Noże
Seria	Oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Głowice skrawające
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 160624
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,