

**Garant****Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 32/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251706 32/16
GTIN	4045197928245
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
wielk. płytki	16 mm
kod ISO uchwytu	MVJNR/L 3225P16
długość główki L <sub>1</sub>	32 mm
śruba do łapki zaciskowej	259021 1
Wielkość chwytu	32 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VN.. 1604..
śruba do płytki podporowej	259025 3
długość całkowita L	170 mm
płytki podporowa	259031 39
łapki zaciskowej	259038 2
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

## Karta danych

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

### Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500