


Garant**CNMM 160624, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250462 HB7140-1
GTIN	4045197928108
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMM 160624 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VR

głębokość skrawania a_p : 2 - 8 mmposuw f : 0,2 - 0,8 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 180 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,2 - 0,8 mm/obr,
Materiał ostrza	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 180 m/min
Łamacz wiórów	VR
Gatunek	HB7140-1

promień naroża	2,4 mm
głębokość skrawania a_p	2 - 8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 160624
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia