

Garant**SNMG 190612, Gatunek: HB7140-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251236 HB7140-1
GTIN	4045197928306
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 190612 HB7140-1 promień naroża: 1,2 mm

Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	VM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7140-1
promień naroża	1,2 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Zastosowanie główne	M

głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 190612
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia