

Garant**CNMG 190616, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250174 HB7120-1
GTIN	4045197927934
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 190616 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	HB7120-1
promień naroża	1,6 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Łamacz wiórów	VM

Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 190616
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia