

**Garant****Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 32/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251707 32/16
GTIN	4045197928252
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

wielk. płytki	16 mm
długość główki L <sub>1</sub>	32 mm
Wielkość chwytu	32 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	VN.. 1604..
łapki zaciskowej	259038 2
długość całkowita L	170 mm
płytki podporowa	259031 39
kod ISO uchwytu	MVJNR/L 3225P16
śruba do płytki podporowej	259025 3
śruba do łapki zaciskowej	259021 1
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

## Karta danych

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

### Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500