

Garant**SNMG 190616, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251238 HB7120-1
GTIN	4045197928313
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 190616 HB7120-1 promień naroża: 1,6 mm

Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Łamacz wiórów	VM
promień naroża	1,6 mm

Gatunek	HB7120-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 190616
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia