

Garant**CNMG 190616, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250174 HB7140-1
GTIN	4045197927941
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 190616 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	lekko nieciągłe
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	HB7140-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\min}$	1,05 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Zastosowanie główne	M

Łamacz wiórów	VM
promień naroża	1,6 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	6,75 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 190616
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia