

**Garant****SNMG 190616, Gatunek: HB7140-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	251238 HB7140-1
GTIN	4045197928320
Klasa artykułu	21G

## Opis

SNMG 190616 HB7140-1 promień naroża: 1,6 mm

Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 230 m/min

## Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm
Łamacz wiórów	VM
Gatunek	HB7140-1
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
promień naroża	1,6 mm

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 230 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 190616
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia