


Garant**CNMM 190624, Gatunek: HB7120-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250466 HB7120-1
GTIN	4045197928139
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMM 190624 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VR

głębokość skrawania a_p : 2 - 8 mmposuw f : 0,4 - 1,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 210 m/min

Opis techniczny

Gatunek	HB7120-1
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 210 m/min
Łamacz wiórów	VR
głębokość skrawania a_p	2 - 8 mm
posuw f	0,4 - 1,2 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągły

promień naroża	2,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 190624
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia