

Garant**CNMG 190624, Gatunek: HB7140-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250343 HB7140-1
GTIN	4045197928047
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 190624 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 6 mmposuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 210 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7140-1
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
promień naroża	2,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 210 m/min

Łamacz wiórów	VG
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 190624
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia