


**SNMG 190624, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251338 HB7140-1
GTIN	4045197928344
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 190624 HB7140-1 promień naroża: 2,4 mm

Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 9 mm

posuw f : 0,25 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 210 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	1,5 - 9 mm
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Łamacz wiórów	VG
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,6 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 210 m/min
posuw f	0,25 - 0,8 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	6,75 mm

Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7140-1
promień naroża	2,4 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 190624
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia