

**Garant****DNMG 150412, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250869 HB7140-1
GTIN	4045197928757
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DNMG 150412 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VG

głębokość skrawania  $a_p$ : 1,5 - 6 mmposuw  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 210 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	1,2 mm
posuw $f$	0,25 - 0,6 mm/obr,
Gatunek	HB7140-1
Materiał ostrza	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Łamacz wiórów	VG
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 210 m/min

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania $a_p$	1,5 - 6 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150412
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia