

Garant**DNMG 150408, Gatunek: HB7140-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250672 HB7140-1
GTIN	4045197928658
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150408 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 260 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7140-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 260 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Łamacz wiórów	VS
Zastosowanie główne	M

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150408
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia