

Garant**DNMG 150404, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250767 HB7120-1
GTIN	4045197928665
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150404 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	ciągły
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Łamacz wiórów	VM
Gatunek	HB7120-1
Zastosowanie główne	M
powłoka	powlekane
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150404
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia