

HOLEX®**Perforator bębnekowy z przełożeniem dźwigienkowym****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	831550
GTIN	4045197896124
Klasa artykułu	86C

Opis**Wykonanie:**

Ramiona tłoczone z grubej blachy stalowej, zakończone bębniem z zatrząskiem. Na obwodzie bębniaka 6 perforatorów o średnicach 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5 mm.

Przełożenie na dźwigni zmniejsza nakład siły do 70%, ergonomicznie ukształtowane nakładki chwytu z tworzywa sztucznego.

wskazówka:

Aby zapobiec uszkodzeniu perforatora przy dużych siłach wycinania, należy położyć miękki materiał, np. kawałek skóry.

długość całkowita: 250 mm

Opis techniczny

długość całkowita	250 mm
-------------------	--------