

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 12/11mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261109 12/11
GTIN	4045197929112
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	16 mm
Wielkość chwytu	12 mm
długość całkowita L	80 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	VB.. 1103..
wielk. płytki	11 mm
śruby mocujące	269028 22
kod ISO uchwytu	SVJBR/L 1212F11
długość główki L ₁	21,5 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
---	------------

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500
---	------------