

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 10/06mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260000 10/06
GTIN	4045197929136
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość całkowita L	70 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
wielk. płytki	6 mm
Wielkość chwytu	10 mm
kod ISO uchwytu	SCSCR/L 1010E06
Szerokość funkcjonalna L ₄	12 mm
długość główki L ₁	12 mm
śruby mocujące	269028 22
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruby mocujące Typ 22	269028 22
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500