

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 12/09mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260000 12/09
GTIN	4045197929143
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Wielkość chwytu	12 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	16 mm
długość główki L ₁	19 mm
kod ISO uchwytu	SCSCR/L 1212F09
długość całkowita L	80 mm
śruby mocujące	269028 2
wielk. płytki	9 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 09T3..
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®
TX15

674248 TX15

śruby mocujące Typ 2

269028 2

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennej maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500