

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 8/06mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260000 8/06
GTIN	4045197929129
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	10 mm
Wielkość chwytu	8 mm
długość całkowita L	60 mm
długość główki L ₁	12 mm
śruby mocujące	269028 22
wielk. płytki	6 mm
kod ISO uchwytu	SCSCR/L 0808D06
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 22	269028 22
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500