

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/09mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260001 20/09
GTIN	4045197929266
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

długość główki L ₁	22 mm
Wielkość chwytu	20 mm
płytką podporowa	269005 1
wielk. płytki	9 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
śruba do płytki podporowej	269013 2
pasująca wymienna płytką skrawająca	CC.. 09T3..
śruby mocujące	269028 2
długość całkowita L	126 mm
kod ISO uchwytu	SCSCR/L 2020K09
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®
TX15

674248 TX15

śruby mocujące Typ 2

269028 2

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500