

**Garant**
**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 16/12 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260000 16/12
GTIN	4045197929174
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Noże 16/12 mm kod ISO uchwytu: SCSCR/L 1616H12  
 pasująca wymienna płytki skrawająca: CC.. 1204..  
 Szerokość funkcjonalna L<sub>4</sub>: 20 mm  
 długość główki L<sub>1</sub>: 22 mm  
 długość całkowita L: 101 mm  
 śruby mocujące: 269028 20

**Opis techniczny**

Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	20 mm
kod ISO uchwytu	SCSCR/L 1616H12
śruba do płytki podporowej	269013 5
wielk. płytki	12 mm
śruby mocujące	269028 20
długość całkowita L	101 mm
długość główki L <sub>1</sub>	22 mm
płytki podporowa	269005 6
Wielkość chwytu	16 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 1204..
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610

chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia $\kappa$	45 stopni
rodzaj chwytu	Główce skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269430
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 20	269028 20