

Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 12/09mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260001 12/09
GTIN	4045197929242
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Wielkość chwytu	12 mm
kod ISO uchwytu	SCSCR/L 1212F09
długość główki L ₁	19 mm
śruby mocujące	269028 2
Szerokość funkcjonalna L ₄	16 mm
długość całkowita L	80 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	CC.. 09T3..
wielk. płytki	9 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

śruby mocujące Typ 2	269028 2
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500