

**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 10/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260001 10/06
GTIN	4045197929235
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

wielk. płytki	6 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
Wielkość chwytu	10 mm
śruby mocujące	269028 22
długość całkowita L	70 mm
kod ISO uchwytu	SCSCR/L 1010E06
długość główki L <sub>1</sub>	12 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	12 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

**Akcesoria**

śruby mocujące Typ 22	269028 22
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500