

**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 16/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260001 16/12
GTIN	4045197929273
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

śruba do płytki podporowej	269013 5
długość całkowita L	101 mm
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	20 mm
płytką podporową	269005 6
śruby mocujące	269028 20
wielk. płytki	12 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	CC.. 1204..
Wielkość chwytu	16 mm
kod ISO uchwytu	SCSCR/L 1616H12
długość główki L <sub>1</sub>	22 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

---

**Aksesoria**

śruby mocujące Typ 20

269028 20

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®  
TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500