


Garant**Płytki z zarysem pełnym, 30°, wewnętrzne, lewe, HB7125, liczba zwojów / cal:
6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270994 6
GTIN	4045197929464
Klasa artykułu	21J

Opis techniczny

liczba zwojów/cal	6
Materiał ostrza	HM
rodzaj zastosowania	lewe
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne	wewn.
Profil płytki skrawającej	Profil pełny
Gatunek	HB7125
Rodzaj gwintu	RD-LH
Rodzaj gwintu	RD
Norma na gwinty	DIN 405
Kąt boku zarysu gwintu okrągły	30 stopni
Grubość	4,76 mm

Karta danych

Wielkość płytki L	22 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadają się	120 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadają się	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadają się	60 m/min	S
ciągłe	nadają się		
nieregularnie	nadają się		
przerywanie	nadają się		
maksymalnie na mokro	nadają się		