

**Ansell****Rękawice z PVC HyFlex® 11-619,, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094262 10
GTIN	10076490481114
Klasa artykułu	04P

**Opis****Wykonanie:**

Seria HyFlex®. Niezwykle cienkie, a jednak solidne rękawice dzięki technice dziania **18-Gauge**. Szczególnie nadają się do lekkich prac montażowych wymagających precyzji, montażu końcowego silników elektrycznych, klimatyzacji, przestrzeni kablowych.

HyFlex® 11-619. Z powłoką powyżej nadgarstka.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Technologia tkania: 18G

kolor: białe

**Opis techniczny**

masa	7,4 g
wyczucie przy dotyku	bardzo dobry
materiał powłoki	PU

rozmiar rękawic	10
Ochrona przed gorącem	brak
pryczepność na mokro	umiarkowany
dopasowany kształt	bardzo dobry
bez dimetyloformamidu	nie
pryczepność przy zaoliwieniu	dobry
nie zawierają silikonu	nie
oddychanie	bardzo dobry
Seria	HyFlex®
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II
EN 388:2016	2121X
materiał podłoża	nylon
powłoka	PU
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	białe
Technologia tkania	18G
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne