

Honeywell**Para rękawic Perfect Poly® Skin,, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094250 10
GTIN	3603835501383
Klasa artykułu	09A

Opis**Wykonanie:**

Perfect Poly® Skin. Niezwykle precyzyjne i przylegające rękawice o dobrych chwycie, wysokim komforcie noszenia i wytrzymałości. **Bez silikonu.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

pryczepność na mokro	umiarkowany
materiał powłoki	PU
Ochrona przed gorącym	brak
pryczepność przy zaoliwieniu	umiarkowany
rozmiar rękawic	10
oznaczenie producenta	Perfect Poly Skin

wycucie przy dotyku	bardzo dobry
nie zawierają silikonu	tak
oddychanie	bardzo dobry
bez dimetyloformamidu	nie
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
Kategoria ochrony	Kategoria II
zawartość	10
Właściwości rękawic	bez sylikonu
Właściwości rękawic	Przyjazna dla skóry alergików
EN 388.	3111X
materiał podłoża	poliamidowe
powłoka	PU
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	Precyzja
długość	220 - 260 mm
kolor	szare / niebieskie
masa	14-20 g
Technologia tkania	15G
zastosowanie	wielorazowe
Stopień ochrony przed przecięciem	1
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne