

Ansell**Para rękawic HyFlex® 11-600, rozmiar rękawic: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094240 11
GTIN	10076490886568
Klasa artykułu	04P

Opis**Wykonanie:**

Rękawice dziane drobno z powłoką wewnętrzną do pracy w środowisku suchym. Nadaje się do prac precyzyjnych, dobre właściwości oddychające.

HyFlex® 11-600. Z cienkim materiałem nośnym do zastosowania w przemyśle w pracach lekkich i dokładnych, w których wymagana jest **maksymalna ruchomość**. Ochrona produktów przed odciskami palców, pozostałościami z rękawiczek i ogólnemu zanieczyszczeniu produktu. Szczególnie nadaje się do montażu małych części takich jak łożyska kulowe, przeguby i sprężyny.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Rękawice chroniące przed wyładowaniami elektrostatycznymi nie izolują dłoni przed napięciem elektrycznym. Nie nadają się do prac na przewodach pod napięciem albo do ochrony przed porażeniem prądem, a jedynie chronią przed kontaktem z wyrobami

EN 388:2016: 3121A

materiał podłoża: nylon

powłoka: PU

zakres zastosowania: Precyzja

kolor: białe

Opis techniczny

Ochrona przed gorącem	brak
bez dimetyloformamidu	nie
pryczepność przy zaoliwieniu	umiarkowany
wycucie przy dotyku	bardzo dobry
masa	11,6 g
pryczepność na mokro	umiarkowany
dopasowany kształt	bardzo dobry
materiał powłoki	PU
oddychanie	bardzo dobry
nie zawierają silikonu	nie
rozmiar rękawic	11
Seria	HyFlex®
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
EN 388:2016	3121A
materiał podłoża	nylon
powłoka	PU
zakres zastosowania	Precyzja
kolor	białe