

Garant**Wózki platformowe T1, Typ: T14****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	918500 T14
GTIN	4045197612014
Klasa artykułu	91T

Opis**Wykonanie:**

Spawana konstrukcja stalowa, platforma **z płyty drewnopodobnej**, o antracytowej powierzchni odpornej na zarysowania. Uchwyt z powłoką Haptoprene® z odpornego na uderzenia polipropylenu. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie pełne, piasty na łożyskach rolkowych.

Norma:**EN 1757-3****Wyp. dodatkowe:**

Ściana perforowana nr 918580, wielk. SP1. Nie wchodzi w zakres dostawy.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

wysokość: 1020 mm

szerokość: 860 mm

głębokość: 459 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 600 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 450 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 195 mm

Opis techniczny

masa	27 kg
wysokość półki górnej	850 mm
szerokość powierzchni ładunkowej	600 mm
nośność	200 kg
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
liczba kółek stałych bez hamulca	2
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	195 mm
Ø koła	125 mm
wysokość	1020 mm
norma	EN 1757-3
typ	T14
materiał kółka	ogumienie pełne
szerokość	860 mm
głębokość powierzchni ładunkowej	450 mm
głębokość	459 mm
Rodzaj produktu	Wózek z uchwytem jednoręcznym

Akcesoria

Pulpit z zaciskiem do wózków stołowych	918581
Ścianki z blachy perforowanej, do przykręcania Typ SP1	918580 SP1