

Garant**Wózki platformowe z pałąkiem do pchania T3, Typ: T32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	918520 T32
GTIN	4045197611888
Klasa artykułu	91T

Opis**Wykonanie:**

1 powierzchnia ładunkowa.
Spawana konstrukcja stalowa, platforma **z płyty drewnopodobnej**, o antracytowej powierzchni odpornej na zarysowania. Uchwyt z powłoką Haptoprene® z odpornego na uderzenia polipropylenu. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie pełne, piasty na łożyskach rolkowych.

Norma:**EN 1757-3****Wyp. dodatkowe:**

Ścianka perforowana nr 918580. Nie wchodzi do zakresu dostawy.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

wysokość: 915 mm

szerokość: 970 mm

głębokość: 509 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 850 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 500 mm

wys. powierzchni załadunkowej: 195 mm

Opis techniczny

Ø koła	125 mm
szerokość	970 mm
wysokość	915 mm
materiał kółka	ogumienie pełne
masa	20 kg
typ	T32
nośność	250 kg
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
liczba kółek stałych bez hamulca	2
norma	EN 1757-3
szerokość powierzchni ładunkowej	850 mm
wys. powierzchni załadunkowej	195 mm
głębokość	509 mm
głębokość powierzchni ładunkowej	500 mm
Rodzaj produktu	Wózek z pałakiem do pchania

Akcesoria

Ścianki z blachy perforowanej, do przykręcania Typ SP2	918580 SP2
Pulpit z zaciskiem do wózków stołowych	918581