

**Garant****Wózki stołowe T9, Typ: T94****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 918550 T94    |
| GTIN             | 4045197612137 |
| Klasa artykułu   | 91T           |

**Opis****Wykonanie:**

Spawana konstrukcja stalowa.<br>Uchwyt z powłoką Haptoprene® z odpornego na uderzenia polipropylenu.<br>2 koła skrętne i 2 stałe (z hamulcem ustalającym) z pełnym ogumieniem, piasty na łożyskach rolkowych.

2 powierzchnie ładunkowe.<br>Środkowa półka dostępna jako akcesoria. Platforma z **plyty drewnopodobnej** o antracytowej powierzchni odpornej na zarysowania.

**Norma:****EN 1757-3****Wyp. dodatkowe:**

Przegroda nr 918575; ścianka perforowana nr 918580. Nie wchodzi w zakres dostawy.

**Powłoka lakiernicza:**

Srebrna, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 925 mm

szerokość: 1190 mm

głębokość: 609 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1000 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 600 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 270 mm

## Opis techniczny

|  |                 |
|--|-----------------|
| Nośność maksymalna                     | 500 kg          |
| wysokość                               | 925 mm          |
| typ                                    | T94             |
| szerokość powierzchni ładunkowej       | 1000 mm         |
| szerokość                              | 1190 mm         |
| liczba kółek stałych bez hamulca       | 2               |
| liczba kółek skrętnych z hamulcem      | 2               |
| materiał kółka                         | ogumienie pełne |
| norma                                  | EN 1757-3       |
| wysokość półki górnej                  | 925 mm          |
| nośność półki górnej                   | 200 kg          |
| Ø koła                                 | 200 mm          |
| głębokość powierzchni ładunkowej       | 600 mm          |
| głębokość                              | 609 mm          |
| wysokość powierzchni ładunkowej dolnej | 270 mm          |
| masa                                   | 49 kg           |
| Rodzaj produktu                        | Wózek stołowy   |

## Akcesoria

|   |            |
|---|------------|
| Ścianki z blachy perforowanej, do przykręcania Typ SP4  | 918580 SP4 |
| Pulpit z zaciskiem do wózków stołowych  | 918581     |
| Półki pośrednie do wózków stołowych T9, do przykręcania głębokość powierzchni ładunkowej 600 mm | 918575 600 |