

Garant**Wózki stołowe T9, Typ: T96****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	918550 T96
GTIN	4045197612144
Klasa artykułu	91T

Opis**Wykonanie:**

Spawana konstrukcja stalowa.
Uchwyt z powłoką Haptoprene® z odpornego na uderzenia polipropylenu.
2 koła skrętne i 2 stałe (z hamulcem ustalającym) z pełnym ogumieniem, piasty na łożyskach rolkowych.

2 powierzchnie ładunkowe.
Środkowa półka dostępna jako akcesoria. Platforma z **plyty drewnopodobnej** o antracytowej powierzchni odpornej na zarysowania.

Norma:**EN 1757-3****Wyp. dodatkowe:**

Przegroda nr 918575; ścianka perforowana nr 918580. Nie wchodzi w zakres dostawy.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 925 mm

szerokość: 1190 mm

głębokość: 709 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1000 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 700 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 270 mm

Opis techniczny

norma	EN 1757-3
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
głębokość powierzchni ładunkowej	700 mm
szerokość powierzchni ładunkowej	1000 mm
Ø koła	200 mm
Nośność maksymalna	500 kg
głębokość	709 mm
wysokość	925 mm
wysokość półki górnej	925 mm
masa	54 kg
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	270 mm
typ	T96
materiał kółka	ogumienie pełne
nośność półki górnej	200 kg
szerokość	1190 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
Rodzaj produktu	Wózek stołowy

Akcesoria

Ścianki z blachy perforowanej, do przykręcania Typ SP5	918580 SP5
Półki pośrednie do wózków stołowych T9, do przykręcenia głębokość powierzchni ładunkowej 700 mm	918575 700
Pulpit z zaciskiem do wózków stołowych	918581