

**Wózki montażowe, typ: TB3/0****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	918583 TB3/0
GTIN	4045197684158
Klasa artykułu	91T

**Opis****Wykonanie:**

Stabilna rama spawana z rur stalowych.

Do modułowego zawieszania szyn nośnych dla pojemników magazynowych. Możliwość wykorzystania obustronnego, po jednej stronie można umieścić 8 szyn nośnych (uwzględniając wysokości użytkowe pojemników).

Szyny nośne mogą być montowane co 50 mm i mają nośność 30 kg.

Ergonomiczny uchwyt z powłoką Haptoprene®, z odpornego na uderzenia polipropylenu.

2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, z bieżnikiem poliuretanowym niepozostawiającym śladów, piasty łożyskowane kulkowo.

**w dostawie::**

pusty

**Powłoka lakiernicza:**

Srebrna, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

Dostawa w częściach, ze względu na niższe koszty transportu. Dostawa bez montażu.

Regulacja wysokości co: 50 mm

wysokość: 1200 mm

szerokość: 1225 mm

głębokość: 710 mm

wysokość użytkowa: 900 mm

szerokość użytkowa: 1000 mm  
głębokość użytkowa: 700 mm

## Opis techniczny

szerokość	1225 mm
głębokość użytkowa	700 mm
szerokość użytkowa	1000 mm
masa	27,2 kg
Nośność maksymalna	250 kg
wysokość	1200 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
moduł zawieszania	50 mm
wysokość użytkowa	900 mm
głębokość	710 mm
typ	TB3/0
liczba kółek stałych bez hamulca	2
Ø koła	125 mm
Regulacja wysokości co	50 mm

## Akcesoria

Ścianka z blachy perforowanej do wózka montażowego typ TB3	918585 TB3
Pojemniki magazynowe otwarte typ AB1	963301 AB1
Szyna nośna do wózków montażowych pasują do typu TB3	918584 TB3
Pojemniki magazynowe otwarte typ AA1	963301 AA1