

Garant**Wózki stołowe T9, Typ: T98****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	918550 T98
GTIN	4045197612151
Klasa artykułu	91T

Opis**Wykonanie:**

Spawana konstrukcja stalowa.
Uchwyt z powłoką Haptoprene® z odpornego na uderzenia polipropylenu.
2 koła skrętne i 2 stałe (z hamulcem ustalającym) z pełnym ogumieniem, piasty na łożyskach rolkowych.

2 powierzchnie ładunkowe.
Środkowa półka dostępna jako akcesoria. Platforma z **plyty drewnopodobnej** o antracytowej powierzchni odpornej na zarysowania.

Norma:**EN 1757-3****Wyp. dodatkowe:**

Przegroda nr 918575; ścianka perforowana nr 918580. Nie wchodzi w zakres dostawy.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 925 mm

szerokość: 1390 mm

głębokość: 809 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1200 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 800 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 270 mm

Opis techniczny

materiał kółka	ogumienie pełne
norma	EN 1757-3
Ø koła	200 mm
typ	T98
wysokość	925 mm
nośność półki górnej	200 kg
Nośność maksymalna	500 kg
wysokość półki górnej	925 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
głębokość	809 mm
szerokość powierzchni ładunkowej	1200 mm
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	270 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
szerokość	1390 mm
głębokość powierzchni ładunkowej	800 mm
masa	64 kg
Rodzaj produktu	Wózek stołowy

Akcesoria

Ścianki z blachy perforowanej, do przykręcania Typ SP6	918580 SP6
Półki pośrednie do wózków stołowych T9, do przykręcania głębokość powierzchni ładunkowej 800 mm	918575 800
Pulpit z zaciskiem do wózków stołowych	918581