

Garant**Wózki platformowe z pałakiem do pchania T3, Typ: T38****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	918520 T38
GTIN	4045197612113
Klasa artykułu	91T

Opis**Wykonanie:**

1 powierzchnia ładunkowa.
Spawana konstrukcja stalowa, platforma **z płyty drewnopodobnej**, o antracytowej powierzchni odpornej na zarysowania. Uchwyt z powłoką Haptoprene® z odpornego na uderzenia polipropylenu. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie pełne, piasty na łożyskach rolkowych.

Norma:**EN 1757-3****Wyp. dodatkowe:**

Ścianka perforowana nr 918580. Nie wchodzi do zakresu dostawy.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, **lakier proszkowy**.

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

wysokość: 990 mm

szerokość: 1320 mm

głębokość: 809 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1200 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 800 mm

wys. powierzchni załadunkowej: 270 mm

Opis techniczny

wys. powierzchni ładunkowej	270 mm
norma	EN 1757-3
typ	T38
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
nośność	500 kg
liczba kółek stałych bez hamulca	2
szerokość powierzchni ładunkowej	1200 mm
materiał kółka	ogumienie pełne
szerokość	1320 mm
wysokość	990 mm
masa	41 kg
Ø koła	200 mm
głębokość	809 mm
głębokość powierzchni ładunkowej	800 mm
Rodzaj produktu	Wózek z pałką do pchania

Akcesoria

Pulpit z zaciskiem do wózków stołowych	918581
Ścianki z blachy perforowanej, do przykręcania Typ SP6	918580 SP6