

Garant**Wózki piętrowe TS9 z 4 poziomami ładunkowymi, Typ: TS94****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	918560 TS94
GTIN	4045197684448
Klasa artykułu	91T

Opis**Wykonanie:**

Spawana konstrukcja stalowa, dodatkowe półki **z płyty z materiału drewnopodobnego** z powierzchnią w kolorze antracytu odporną na zarysowania. Możliwość regulacji co 130 mm. Boczny uchwyt z powłoką Haptoprene® z odpornego na uderzenia polipropylenu.
 2 koła skrętne (zhamulcem) i 2 stałe, bieżnik poliuretanowy niepozostawiający śladów na powierzchni, piasty na łożyskach rolkowych.

Norma:**EN 1757-3****Wyp. dodatkowe:**

Dodatkowe półki nr 918577.

Ścianka z blachy perforowanej nr 918580.

Powłoka lakiernicza:Srebrna, **lakier proszkowy.****wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Regulacja wysokości co: 130 mm

wysokość: 1835 mm

szerokość: 1225 mm

głębokość: 610 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1000 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 600 mm
Ø koła: 200 mm

Opis techniczny

nośność całkowita	500 kg
masa	70 kg
Ø koła	200 mm
nośność półki	75 kg
szerokość powierzchni ładunkowej	1000 mm
szerokość	1225 mm
norma	EN 1757-3
uchwytem.	tak
wysokość	1835 mm
materiał kółka	ogumienie pełne
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
liczba kółek stałych bez hamulca	2
typ	TS94
moduł regulacji wysokości	130 mm
głębokość	610 mm
głębokość powierzchni ładunkowej	600 mm
Regulacja wysokości co	130 mm
Rodzaj produktu	Wózek piętrowy

Akcesoria

Półki pośrednie do wózków piętrowych TS9, do przykręcania głębokość powierzchni ładunkowej 600 mm	918577 600
Pulpit z zaciskiem do wózków stołowych	918581
Ścianki z blachy perforowanej, do przykręcania Typ SP4	918580 SP4