



## Wózki montażowe, typ: TB3/90



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	918583 TB3/90
GTIN	4045197684165
Klasa artykułu	91T

### Opis

#### Wykonanie:

Stabilna rama spawana z rur stalowych.

Do modułowego zawieszania szyn nośnych dla pojemników magazynowych. Możliwość wykorzystania obustronnego, po jednej stronie można umieścić 8 szyn nośnych (uwzględniając wysokości użytkowe pojemników).

Szyny nośne mogą być montowane co 50 mm i mają nośność 30 kg.

Ergonomiczny uchwyt z powłoką Haptoprene®, z odpornego na uderzenia polipropylenu.

2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, z bieżnikiem poliuretanowym niepozostawiającym śladów, piasty łożyskowane kulkowo.

#### w dostawie::

wyposażony w 12 szyn nośnych nr 918584, wielk. TB3, 54 czerwone pojemniki magazynowe otwarte nr 961510 GARANT, wielk. SB5 i 36 niebieskich pojemników magazynowych otwartych nr 961510 GARANT, wielk. SB4.

#### Powłoka lakiernicza:

Srebrna, lakier proszkowy.

#### wskazówka:

Dostawa w częściach, ze względu na niższe koszty transportu. Dostawa bez montażu.

Regulacja wysokości co: 50 mm

wysokość: 1200 mm

szerokość: 1225 mm

głębokość: 710 mm  
wysokość użytkowa: 900 mm  
szerokość użytkowa: 1000 mm  
głębokość użytkowa: 700 mm

## Opis techniczny

liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
Nośność maksymalna	250 kg
wysokość użytkowa	900 mm
głębokość użytkowa	700 mm
szerokość	1225 mm
liczba pojemników magazynowych otwartych	90
wysokość	1200 mm
masa	27,2 kg
szerokość użytkowa	1000 mm
głębokość	710 mm
moduł zawieszania	50 mm
typ	TB3/90
liczba kółek stałych bez hamulca	2
Ø koła	125 mm
Regulacja wysokości co	50 mm

## Akcesoria

Szyna nośna do wózków montażowych pasują do typu TB3	918584 TB3
SB5	961510 SB5
SB4	961510 SB4