

Garant
Rozwiertak ręczny (jak 160150) konfigurowalny, Ø nom. DC: 15 mm

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 160200 15 |
| GTIN | 4045197929815 |
| Klasa artykułu | 10N |

Opis
Wykonanie:

Rozwiertaki ręczne **szlifowane na gotowo, z podanymi przez klienta tolerancjami.**

Z **lewoskrętną linią śrubową** 7 – 8° i długim nakrojem przez ponad 1/4 długości ostrzy. Parzysta liczba zębów o nierównym odstępnie, dzięki czemu uzyskuje się okrągły otwór bez karbów.

Zaokrąglona łysinka na cylindrycznym odcinku ostrzy wygładza otwór i prowadzi rozwiertak.

Zastosowanie:

Do otworów przelotowych (nie do otworów nieprzelotowych). Nadają się dobrze również do otworów o przekroju przerywanym.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym

Liczba ostrzy Z: 8

zakres Ø: 14,201 - 15,1 mm

długość ostrzy L_c: 81 mm

Długość wysięgu L₁: 103 mm

długość całkowita L: 163 mm

Liczba ostrzy Z: 8

chwyt kwadratowy □: 12 mm

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------|--------|
| Długość wysięgu L ₁ | 103 mm |
| długość ostrzy L _c | 81 mm |
| długość całkowita L | 163 mm |
| Liczba ostrzy Z | 8 |
| chwyt kwadratowy □ | 12 mm |
| Ø nom. D _c | 15 mm |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| zakres Ø | 14,201 - 15,1 mm |
| Materiał ostrza | HSS |
| norma | DIN 206 B |
| Kąt linii śrubowej | 7-8 stopni |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze przelotowym |
| pierścień barwny | bez |
| Rodzaj produktu | Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami |