

Garant**Wózki piętrowe TS9 z 4 poziomami ładunkowymi, Typ: TS98****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	918560 TS98
GTIN	4045197684462
Klasa artykułu	91T

Opis**Wykonanie:**

Spawana konstrukcja stalowa, dodatkowe półki z **plyty z materiału drewnopodobnego** z powierzchnią w kolorze antracytu odporną na zarysowania. Możliwość regulacji co 130 mm. Boczny uchwyt z powłoką Haptoprene® z odpornego na uderzenia polipropylenu.
 2 koła skrętne (zhamulcem) i 2 stałe, bieżnik poliuretanowy niepozostawiający śladów na powierzchni, piasty na łożyskach rolkowych.

Norma:**EN 1757-3****Wyp. dodatkowe:**

Dodatkowe półki nr 918577.

Ścianka z blachy perforowanej nr 918580.

Powłoka lakiernicza:Srebrna, **lakier proszkowy.****wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Regulacja wysokości co: 130 mm

wysokość: 1835 mm

szerokość: 1390 mm

głębokość: 810 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 1200 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 800 mm
Ø koła: 200 mm

Opis techniczny

nośność całkowita	500 kg
Ø koła	200 mm
masa	91 kg
szerokość	1390 mm
norma	EN 1757-3
szerokość powierzchni ładunkowej	1200 mm
nośność półki	95 kg
wysokość	1835 mm
uchwytem.	tak
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
materiał kółka	ogumienie pełne
typ	TS98
liczba kółek stałych bez hamulca	2
moduł regulacji wysokości	130 mm
głębokość	810 mm
głębokość powierzchni ładunkowej	800 mm
Regulacja wysokości co	130 mm
Rodzaj produktu	Wózek piętrowy

Akcesoria

Ścianki z blachy perforowanej, do przykręcania Typ SP6	918580 SP6
Pulpit z zaciskiem do wózków stołowych	918581
Półki pośrednie do wózków piętrowych TS9, do przykręcania głębokość powierzchni ładunkowej 800 mm	918577 800