

**Wózek platformowy z pałąkiem do pchania, Typ: 2500****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	919800 2500
GTIN	4017976025001
Klasa artykułu	96F

Opis**Wykonanie:**

Spawane z rur i kształtowników stalowych, platformy z płyty drewnopodobnej, powierzchnia z okleiną bukową.

2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie z TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi.

Powłoka lakiernicza:

Niebieski brylantowy RAL 5007, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Opis techniczny

materiał kółka	TPE
liczba kółek stałych bez hamulca	2
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
Norma	EN 1757-3
typ	2500
nośność	500 kg

Karta danych

wysokość	948 mm
masa	23 kg
Ø koła	160 mm
szerokość powierzchni ładunkowej	850 mm
wys. powierzchni załadunkowej	228 mm
szerokość	975 mm
głębokość	509 mm
głębokość powierzchni ładunkowej	500 mm
Rodzaj produktu	Wózek z pałakiem do pchania