

**Garant****Wózki stołowe T9, Typ: T92****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	918550 T92
GTIN	4045197612120
Klasa artykułu	91T

**Opis****Wykonanie:**

Spawana konstrukcja stalowa.<br>Uchwyt z powłoką Haptoprene® z odpornego na uderzenia polipropylenu.<br>2 koła skrętne i 2 stałe (z hamulcem ustalającym) z pełnym ogumieniem, piasty na łożyskach rolkowych.

2 powierzchnie ładunkowe.<br>Środkowa półka dostępna jako akcesoria. Platforma z **plyty drewnopodobnej** o antracytowej powierzchni odpornej na zarysowania.

**Norma:****EN 1757-3****Wyp. dodatkowe:**

Przegroda nr 918575; ścianka perforowana nr 918580. Nie wchodzi w zakres dostawy.

**Powłoka lakiernicza:**

Srebrna, **lakier proszkowy**.

**wskazówka:**

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

wysokość: 850 mm

szerokość: 1040 mm

głębokość: 509 mm

szerokość powierzchni ładunkowej: 850 mm

głębokość powierzchni ładunkowej: 500 mm

wysokość powierzchni ładunkowej dolnej: 195 mm

## Opis techniczny

typ	T92
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej	195 mm
Ø koła	125 mm
materiał kółka	ogumienie pełne
wysokość	850 mm
szerokość powierzchni ładunkowej	850 mm
głębokość	509 mm
Nośność maksymalna	250 kg
głębokość powierzchni ładunkowej	500 mm
liczba kółek stałych bez hamulca	2
szerokość	1040 mm
nośność półki górnej	200 kg
wysokość półki górnej	850 mm
norma	EN 1757-3
masa	33 kg
liczba kółek skrętnych z hamulcem	2
Rodzaj produktu	Wózek stołowy

## Akcesoria

Pulpit z zaciskiem do wózków stołowych	918581
Półki pośrednie do wózków stołowych T9, do przykręcenia głębokość powierzchni ładunkowej 500 mm	918575 500
Dodatkowa szuflada do wózków stołowych Typ 75	918556 75
Ścianki z blachy perforowanej, do przykręcenia Typ SP2	918580 SP2