

Garant**Krótki uchwyt wiertarski – HSK kształt AD, SK 40, zakres mocowania: 0,5-13 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301425 0,5-13
GTIN	4045197931771
Klasa artykułu	31B

Opis**Wykonanie:**

Prawo- i lewobieżne.

Z otworem na układ elektroniczny Balluff. Maksymalne bicie $\leq 20 \mu\text{m}$.

Piaskowane i szlifowane.

- **smukła konstrukcja**
- **właściwe doprowadzanie chłodziwa do narzędzi z chłodzeniem wewnętrznym**
- **optymalne momenty mocowania na narzędziu.**

w dostawie::

Zawiera **klucz do mocowania Torx®**. Z uchwytem poprzecznym **do uzyskania dużych sił mocowania.**

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

rodzaj budowy: smukłe

wymiar A długości wysięgu: 76 mm

Ø zewn. D: 43 mm

Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220: TX25

Opis techniczny

zakres mocowania	0,5 - 13 mm
wymiar A długości wysięgu	76 mm
Ø zewn. D	43 mm

Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220	TX25
rodzaj budowy	smukłe
adapter	SK 40
Norma na uchwyt	DIN 69871
Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	AD
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 50 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 20 μm
maksymalny moment obrotowy dokręcania M _{d maks.}	≤ 14 Nm
Rodzaj produktu	Krótką oprawka wiertarska – HSK,